

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50104754

KB 031-3000-01

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de trabajo 30 V CA/CC

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D  
 Tipo Conector hembra  
 Número de polos 15 polos  
 Versión Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión Final abierto

#### Propiedades de cable

Número de conductores 15 Unidad(es)  
 Apantallado Sí  
 Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)  
 Diámetro de cable (externo) 8,1 mm  
 Longitud de cable 3.000 mm  
 Aptitud para cadena de arrastre Sí  
 Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s<sup>2</sup>

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	15 polos
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------