

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50104026

KB 031-7000-01

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação	30 V CA/CC
--------------------	------------

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	15 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
-----------------	-------

Características dos cabos

Número de fios	15 Unid.
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	8,1 mm
Comprimento do cabo	7.000 mm
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	15 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	male
Número de polos	15 polos
Versão	Axial