

## Scheda tecnica dati

### Connettore

Cod. art.: 50101943

KD 01-5-SR

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di esercizio	Max. 60 V CA/CC
Corrente nominale di funzionamento	4.000 mA

### Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

#### Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale corpo dell'impugnatura	Plastica
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Angolare
Bloccaggio	Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

#### Proprietà del cavo

### Dati meccanici

Apertura della chiave	18 mm
Passaggio max. del cavo	6 ... 8 mm

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 85 °C
-------------------------------------	---------------

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale corpo dell'impugnatura	Plastica
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Angolare
Bloccaggio	Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante