

## Fiche technique

### Câble de liaison

Art. n°: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Adapté pour           | Lecteurs mobiles de codes 2D, série HCR 6200 |
| Adapté pour interface | RS 232                                       |
|                       | TTL                                          |

Connexion

Connexion 1

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | Sub-D         |
| Type              | Prise femelle |
| Nombre de pôles   | 9 pôles       |
| Modèle            | Axiale        |

Connexion 2

|                   |      |
|-------------------|------|
| Type de connexion | RJ41 |
|-------------------|------|

Connexion 3

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | Enfichable      |
| Type               | Prise femelle   |
| Nombre de pôles    | 2 pôles         |
| Modèle             | Axiale          |

Propriétés du câble

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nombre de brins                                     | 9 pièce(s)    |
| Couleur de la gaine                                 | Noir          |
| Blindé                                              | Oui           |
| Modèle de câble                                     | Câble spiralé |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 5 mm          |
| Longueur de câble                                   | 2.400 mm      |
| Matériau de gaine                                   | PVC           |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non           |

Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

Raccordement électrique

Connexion 1

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | Sub-D         |
| Type              | Prise femelle |
| Nombre de pôles   | 9 pôles       |
| Modèle            | Axiale        |

Connexion 2

|                   |      |
|-------------------|------|
| Type de connexion | RJ41 |
|-------------------|------|

Connexion 3

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | Enfichable      |
| Type               | Prise femelle   |
| Nombre de pôles    | 2 pôles         |
| Modèle             | Axiale          |