

Hoja técnica

Soporte mural

Código: 50115739

BT Wallholder IT190x

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

| | |
|---|---|
| Apropiado para el grupo de productos | Lectores de código manuales |
| Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g |
| | Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g |

Datos mecánicos

| | |
|---|-----------------------|
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 80 mm x 51 mm x 89 mm |
| Peso neto | 20,5 g |
| Versión de la pieza de fijación | Sujeción en la pared |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Rosca de fijación |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | para insertar |
| Material de la pieza de fijación | Plástico |

Clasificación

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de arancel | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |