

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50143459

KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据	
应用	耐油/润滑剂
适合接口	USB

连接	
连接1	
类型	USB
圆接头, LED	否
接头类型	USB 2.0标准-A
连接2	
类型	USB
接头类型	USB 2.0微型-B
电缆性质	
护套颜色	黑色
有屏蔽	否
电缆设计	互连电缆
电缆长度	1,800 mm
拖链适用性	否

机械参数	
净重	40 g

分类	
税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

电气连接

连接1	
类型	USB
圆接头, LED	否
接头类型	USB 2.0标准-A

连接2	
类型	USB
接头类型	USB 2.0微型-B