

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50143055

KD PL-M12-5A-P0-150

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: MD 748i

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama L kodlu

Versiyon eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Kablo özellikleri

İletken sayısı 5 Adet

İletken enine kesiti 1,5 mm²

Renk kılıf gri

Korumalı Evet

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 8 mm

Kablo uzunluğu 15.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PP

Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 5 m/s ve maks. 50m/s² ivmelenme

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Mekanik bilgiler

Net ağırlık 1.462 g

Eğilme döngüleri 10.000.000 Adet

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 7,5 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. Min. 4 x kablo çapı

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	L kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Pin

1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah
5	gri

İletken rengi



Devre şeması

Bağlantı şeması

