

Folha de dados técnicos

Distribuidor em Y

N.º do art.: 50144605

YV U-SDD-25-25-25-X07-S

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Nota de pedido	Considere o diagrama de conexão de acordo com a folha de dados
----------------	--

Conexão

Número de conexões	3 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M12

Tipo female

Número de polos 5 polos

Codificação Código A

Versão Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M12

Tipo female

Número de polos 5 polos

Codificação Código A

Versão Axial

Conexão 3

Tipo de conexão Conector redondo

Tamanho da rosca M12

Tipo male

Número de polos 5 polos

Codificação Código A

Versão Axial

Características dos cabos

Blindado Não

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	32 mm x 15 mm x 45 mm
Tamanho	13 mm
Peso líquido	22 g
Material	PUR

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 85 °C
--------------------------------	---------------

Certificações


Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558


Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



Desenhos dimensionais

Diagrama de conexão



- a Conexão 1, conector fêmea M12
- b Conexão 2, conector fêmea M12
- c Conexão 3, conector M12

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Conexão elétrica

Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial