

技术数据表

电源件

配件编号: 50138350

NT HS6608-Schuko

内容

- 技术参数
- 操作和显示



图片可能不同

技术参数

基础数据	
类型	电源件
适合	HS 66x8
电气数据	
类型	台式电源
输出	12 V DC, 2 A
输入	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
机械参数	
净重	492 g

分类	
税率编号	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 长亮	供电电压正常