

技术数据表

反射器

配件编号: 50104364

Reflexfolie 200x200mm-M

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

机械参数

结构	矩形
取决于方向	否
反射面高度	200 mm
反射面宽度	200 mm
反射板材料	塑料/金属
基材的材料	铝制复合结构
极化变化	是
化学名称, 反射板材料	PMMA
结构, 有效表面	微棱镜
净重	811 g
紧固类型	安装底板 通孔安装

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 80 °C
----------	---------------

分类

税率编号	90019000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

