

## Fiche technique

### Pièce de fixation

Art. n°: 50144299  
BTU 330M-1

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Contenu	8 rondelles
	8 rondelles ressort
	8 vis M4 x 10
Adapté pour groupe de produits	Lecteurs stationnaires de codes 2D
Adapté pour	DCR 200i
	Éclairage IL AL
	IPS 200i
	IPS 400i

### Données mécaniques

Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué
	Aluminium moulé sous pression
Modèle de pièce de fixation	Système de montage
Type de fixation, côté installation	Pour barres rondes 10 - 16 mm
Type de fixation, côté appareil	À visser
Type de pièce de fixation	Pivotant 360°
	Réglable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

### Classification

Numéro de tarif douanier	39269097
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

