

Technisch gegevensblad Folie

Art.-nr.: 50137874

OTB 40-BK250

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Optische spoorgeleiding OGS 600
---------------	---------------------------------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Nettogewicht	468 g
Mechanische eigenschappen	direct overrijdbestendig
	eenvoudig te reinigen
	onverslijtbaar
	slijtvrij
Kleur	zwart
Materiaal	PVC
Lijm	Acrylaatlijm
Lijmdikte	10 mm

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 55 °C
Verwerkingstemperatuur	15 ... 25 °C
Aard van de ondergrond	droog
	glad
	schoon
	vetvrij

Classificatie

ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100