

기술 데이터 시트

연결 부품

품목 번호: 50134931

MK 338

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	BCL 338i
	BPS 338i

인터페이스

종류	EtherCAT
----	----------

연결

연결	4 개수
----	------

연결 1

기능	PWR / SW IN / OUT
연결부 종류	단자
핀 개수	5 핀

연결 2

기능	서비스 인터페이스
연결부 종류	단자
핀 개수	5 핀

연결 3

기능	BUS OUT HOST/BUS IN
연결부 종류	단자
핀 개수	5 핀

연결 4

기능	BUS OUT 서비스 인터페이스
연결부 종류	USB

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm
하우징 재료	금속 플라스틱
금속 하우징	알루미늄 다이 캐스팅
순중량	186 g
하우징 색상	적색

전기 연결

연결 1

기능	PWR / SW IN / OUT
연결부 종류	단자
케이블 글랜드	M16
핀 개수	5 핀

단자

할당

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

전기 연결

연결 2

기능	서비스 인터페이스
연결부 종류	단자
케이블 글랜드	M16
핀 개수	5 핀

단자	할당
----	----

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

연결 3

기능	BUS OUT HOST/BUS IN
연결부 종류	단자
케이블 글랜드	M16
핀 개수	5 핀

단자	할당
----	----

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

연결 4

기능	BUS OUT 서비스 인터페이스
연결부 종류	USB
플러그 유형	USB 2.0 미니 B

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 연속 점등 황색, 깜빡임	Ethernet 데이터 전송 활성화
2	녹색, 연속 점등 황색, 깜빡임	Ethernet 데이터 전송 활성화