

技术数据表

Y 型分配盒

配件编号: 50146768

YV U-SDD-84-83-83-X01

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

连接

接口数量	3 个
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
引脚数	3 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
引脚数	3 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接3	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
电缆性质	
有屏蔽	否

机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	32 mm x 14 mm x 40 mm
扳手开口宽度	13 mm
净重	15 g
外壳颜色	黑色
材料	PUR

环境数据

环境温度，工作	-25 ... 85 °C
---------	---------------

认证


防护等级	IP 67
------	-------

分类


税率编号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ECLASS 16.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558
UNSPSC 26.08	32151900

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



接线图



电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
引脚数	3 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
引脚数	3 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接3

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形