

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50120796

MK 358

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	BCL 358i
-----------------------	----------

Arayüz

Tür	EtherNet IP, EtherNet IP
-----	--------------------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	4 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Bağlantı 2

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Bağlantı 3

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Bağlantı 4

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Malzeme gövde	Metal
	Plastik
Metal gövde	Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık	186 g
Gövde rengi	siyah

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	2 Adet

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	M16
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	M16
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Bağlantı 3

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Bağlantı 4

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Micro-A

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Ethernet
	sarı, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif
2	yeşil, sürekli ışık	Ethernet
	sarı, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif