

Technisch gegevensblad

Voedingsadapter

Art.-nr.: 50126520

NT 24-42W

Inhoud

- Technische gegevens
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens

Type	Stekkernetdeel
Uitgang	24 V DC, 1,67 A
Ingang	110 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	45 mm x 69 mm x 100 mm
Nettogewicht	145 g

Classificatie

Douanetariefnnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Toebehoren

Aansluittechniek - adapters

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132255	D M12A-12P-PWR	Adapter	Aantal aansluitingen: 2 St. Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Aansluiting 2: Jack stopcontact
	50143031	D PL-M12-5A-PWR	Adapter	Aantal aansluitingen: 2 St. Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, L-gecodeerd, 5 -polig Aansluiting 2: Jack stopcontact
	50110650	KD 01-5-BA-PWR	Adapter	Aantal aansluitingen: 2 St. Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig Aansluiting 2: Jack stopcontact
	50110649	KD 01-8-BA-PWR	Adapter	Aantal aansluitingen: 2 St. Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Aansluiting 2: Jack stopcontact

Toebehoren

Opmerking



🔗 Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.