

기술 데이터 시트

이동식 바코드 리더

품목 번호: 50116864

IT 1300g-2



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	IT1300
-----	--------

판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브
	Codabar
	Codablock
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN 부록
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	GS1 데이터 바
	GS1 데이터 바, 전방향
	UPC
	요청에 따른 추가 사항
	코드 128
	코드 39
	코드 93

광학 데이터

판독 거리	10 ... 460 mm
광원	LED, 적색
LED 그룹	1
카메라 수평 분해능	3,648 px
카메라 수직 분해능	1 px
바코드 대비(PCS)	20 %
모듈 크기	0.127 ... 1.4 mm

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 U _B	5 V, DC
소비전력, 최대	1.8 W

인터페이스

종류	RS 232, USB
RS 232	
기능	진행
USB	
기능	진행

전기 연결

연결 1

기능	데이터 인터페이스
	서비스 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	RJ41

연결 1

연결부 종류	RJ41
--------	------

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	79 mm x 150 mm x 112 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	UL 94-V0
순중량	159 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	0 ... 95 %
낙하 높이	1.5 m
측정 대상:	콘크리트 바닥

인증


보호 등급	IP 41
인증	c UL US

분류

HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 13.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ECLASS 15.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

전기 연결

핀	핀 지정
1	실드
2	케이블 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 1번 깜빡임	판독 완료
	적색	판독 결과 없음

액세서리


연결 기술 - 연결 유닛

품목 번호	명칭	품목	설명
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	모듈형 연결 유닛
			공급전압: 18 ... 30 V 소비 전류, 최대: 300 mA 인터페이스: PROFINET, RS 232 연결: 6 개수 보호 등급: IP 65

연결 기술 - 상호접속 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
	50113397	KB JST-HS-300	상호접속 케이블
			인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: JST ZHR 커넥터 연결 2: Sub-D, 액시얼, Male, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PUR

연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
	50114517	KB 232-1 IT190x	상호접속 케이블
			인터페이스에 적합함: RS 232, TTL 연결 1: RJ41 연결 2: Sub-D, 액시얼, 암, 9 핀 연결 3: 원형 커넥터, 삽입형, 액시얼, 암, 2 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

액세서리

고정 기술 - 기타

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50120444	BT Wallholder HS65x8	벽 홀더	고정 부품 모델: 벽 고정 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 밀어 넣기용 재료: 플라스틱

참고	
	제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.