

Teknik veri sayfası

Onaylama birimi

Ürün no.: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	Montaj plakası Onaylama birimi AC-ABF70.INV Sıkma montaj braket
Bunlar için uygundur:	Çok ışıklı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar	Sıfırlama butonu ışıklı Start/restart kilidini sıfırlama Susturma işlevli AOPD'lerde geçersiz kılma
Sıfırlama butonu	Evet
LED ışık göstergesi	Evet

Elektrik verileri

Butonla anahtarlama akımı	1 ... 1.000 mA
Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Bağlantı 2	
İşlev	PLC bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Vida dişi büyüklüğü	M12
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Plastik gövde	cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Gövde rengi	gri siyah
Montaj braket türü	Montaj plakası

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 70 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67 IP 69K
Güvenlik sınıfı	III

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	PLC bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu