

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50104025

KB 031-2000-01

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de trabajo 30 V CA/CC

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D  
 Conector redondo, LED No  
 Tipo Conector hembra  
 Número de polos 15 polos  
 Versión Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión Sub-D  
 Tipo Conector macho  
 Número de polos 15 polos  
 Versión Acodado

#### Propiedades de cable

Número de conductores 15 Unidad(es)  
 Apantallado Sí  
 Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)  
 Diámetro de cable (externo) 8,1 mm  
 Longitud de cable 2.000 mm  
 Aptitud para cadena de arrastre No

### Datos mecánicos

Peso neto 240 g

### Operación e Indicación

### Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D  
 Conector redondo, LED No  
 Tipo Conector hembra  
 Número de polos 15 polos  
 Versión Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión Sub-D  
 Tipo Conector macho  
 Número de polos 15 polos  
 Versión Acodado