

## Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset ontvanger

Art.-nr.: 426530

MLD510-R2-UDC-2500-S2-P

### Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Set bestaat uit

|                                                                                   | Aantal | Art.-nr. | Benaming    | Artikel                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 66533100 | MLD510-R2   | Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger | Aantal stralen: 2 St.<br>Straalafstand: 500 mm<br>Aanspreektijd: 25 ms<br>Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig                                                             |
|                                                                                   | 1      | 426190   | PSC-2500-S2 | Beschermplaat                           | Geschikt voor: Montagezuilen UDC-S2, DC-S2<br>Afmetingen: 2.480 mm<br>Materiaal: PMMA, grijs                                                                                            |
|                                                                                   | 1      | 549857   | UDC-2500-S2 | Montagezuilen                           | Funcities: instelbaar, 3 richtingen, Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen<br>Afmetingen: 160 mm x 2.560 mm x 149 mm<br>Kolomhoogte zonder voet: 2.500 mm |

Technische gegevens

Basisgegevens

|              |           |
|--------------|-----------|
| Serie        | MLD-UDC   |
| Apparaattype | Ontvanger |

Speciale uitvoering

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Speciale uitvoering | Beschermplaat |
|---------------------|---------------|

Funcities

|                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcities                                  | Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar<br>Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar |
| Reflectie-element voor laser uitricht-hulp | Nee                                                                                         |
| geïntegreerde muting-signaallamp           | Nee                                                                                         |
| geïntegreerde status-signaallamp           | Nee                                                                                         |

Karakteristieke waarden

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type                        | 4, IEC/EN 61496          |
| SIL                         | 3, IEC 61508             |
| SILCL                       | 3, IEC/EN 62061          |
| Performance Level (PL)      | e, EN ISO 13849-1        |
| PFH <sub>D</sub>            | 6,6E-09 per uur          |
| Gebruiksduur T <sub>M</sub> | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie                   | 4, EN ISO 13849          |

Optische gegevens

|                |        |
|----------------|--------|
| Aantal stralen | 2 St.  |
| Straalafstand  | 500 mm |

Mechanische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| met montagezuil         | Ja       |
| Kolomhoogte zonder voet | 2.500 mm |

Certificeringen

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4       | 27272703 |
| ECLASS 8.0         | 27272703 |
| ECLASS 9.0         | 27272703 |
| ECLASS 10.0        | 27272703 |
| ECLASS 12.0        | 27272703 |
| ECLASS 13.0        | 27272703 |
| ETIM 5.0           | EC001832 |
| ETIM 6.0           | EC001832 |
| ETIM 7.0           | EC001832 |
| ETIM 8.0           | EC001832 |

## Toebehoren

### Aansluittechniek - aansluitkabels

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.