

Teknik veri sayfası

Y distribütör

Ürün no.: 50146768

YV U-SDD-84-83-83-X01

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Bağlantı 2	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Bağlantı 3	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Kablo özellikleri	
Korumalı	Hayır

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	32 mm x 14 mm x 40 mm
Anahtar genişliği	13 mm
Net ağırlık	15 g
Gövde rengi	siyah
Malzeme	PUR

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar




Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma


Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ECLASS 16.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558
UNSPSC 26.08	32151900

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Devre şeması



- a Bağlantı 1, soket M8
- b Bağlantı 3, konnektör M8
- c Bağlantı 2, soket M8

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel