

기술 데이터 시트

안전 센서 세트 송신기

품목 번호: 426531

MLD500-T2-UDC-2500-S2-P

내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	1	66501100	MLD500-T2	멀티 라이트빔 안전 센서 송신기	감지 범위: 0.5 ... 50 m 빔 개수: 2 개수 빔 간격: 500 mm 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀
	1	426190	PSC-2500-S2	보호 디스크	적합한 적용 대상:: 장치 칼럼 UDC-S2, DC-S2 치수: 2,480 mm 재료: PMMA, 회색
	1	549857	UDC-2500-S2	장치 컬럼	기능: 조정 가능, 3 방향, 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호 치수: 160 mm x 2,560 mm x 149 mm 발받침대를 제외한 칼럼 높이: 2,500 mm

기술 데이터

기본 데이터	
시리즈	MLD-UDC
장치 종류	송신기
특수 모델	
특수 모델	보호 디스크
기능	
통합된 레이저 정렬 보조 장치	아니요
통합된 상태 표시 램프	아니요
특성변수	
유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	4, EN ISO 13849
보호필드 데이터	
감지 범위	0.5 ... 50 m

광학 데이터	
빔 개수	2 개수
빔 간격	500 mm
기술 데이터	
장치 컬럼 포함	예
발받침대를 제외한 칼럼 높이	2,500 mm
인증	
분류	
HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.