

## Scheda tecnica dati

### Kit sensori di sicurezza ricevitore

Cod. art.: 426530

MLD510-R2-UDC-2500-S2-P

#### Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Accessori



La figura può variare



Kit costituito da

|                                                                                   | Numero | Cod. art. | Designazione | Articolo                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 66533100  | MLD510-R2    | Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza | Numero di raggi: 2 pezzo(i)<br>Distanza tra i raggi: 500 mm<br>Tempo di risposta: 25 ms<br>Collegamento: Connettore circolare, M12, Metallo, 5 poli                                                         |
|                                                                                   | 1      | 426190    | PSC-2500-S2  | Lastra di protezione                                       | Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2<br>Dimensioni: 2.480 mm<br>Materiale: PMMA, grigio                                                                                                           |
|                                                                                   | 1      | 549857    | UDC-2500-S2  | Colonna di fissaggio                                       | Funzioni: Regolabile, 3 direzioni, Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio<br>Dimensioni: 160 mm x 2.560 mm x 149 mm<br>Altezza colonna senza base: 2.500 mm |

Dati tecnici

|                                                              |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati di base                                                 |                                                                                           |
| Serie                                                        | MLD-UDC                                                                                   |
| Tipo di dispositivo                                          | Ricevitore                                                                                |
| Modello speciale                                             |                                                                                           |
| Modello speciale                                             | Lastra di protezione                                                                      |
| Funzioni                                                     |                                                                                           |
| Funzioni                                                     | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile<br>Controllo contattori (EDM), selezionabile |
| Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento | No                                                                                        |
| Lampada di muting integrata                                  | No                                                                                        |
| Lampada di stato integrata                                   | No                                                                                        |
| Grandezze caratteristiche                                    |                                                                                           |
| Tipo                                                         | 4, IEC/EN 61496                                                                           |
| SIL                                                          | 3, IEC 61508                                                                              |
| SILCL                                                        | 3, IEC/EN 62061                                                                           |
| Performance Level (PL)                                       | e, EN ISO 13849-1                                                                         |
| PFH <sub>D</sub>                                             | 6,6E-09 per ora                                                                           |
| Durata di utilizzo T <sub>M</sub>                            | 20 anni, EN ISO 13849-1                                                                   |
| Categoria                                                    | 4, EN ISO 13849                                                                           |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dati ottici                |            |
| Numero di raggi            | 2 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi       | 500 mm     |
| Dati meccanici             |            |
| Con colonna di fissaggio   | Sì         |
| Altezza colonna senza base | 2.500 mm   |
| Certificazioni             |            |
| Classificazione            |            |
| Voce tariffaria doganale   | 85365019   |
| ECLASS 5.1.4               | 27272703   |
| ECLASS 8.0                 | 27272703   |
| ECLASS 9.0                 | 27272703   |
| ECLASS 10.0                | 27272703   |
| ECLASS 12.0                | 27272703   |
| ECLASS 13.0                | 27272703   |
| ETIM 5.0                   | EC001832   |
| ETIM 6.0                   | EC001832   |
| ETIM 7.0                   | EC001832   |
| ETIM 8.0                   | EC001832   |

**Accessori****Sistemi di connessione - Cavi di collegamento**

|                                                                                   | <b>Cod. art.</b> | <b>Designazione</b> | <b>Articolo</b>      | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860         | KD S-M12-5A-P1-050  | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli<br>Connettore circolare, LED: No<br>Collegamento 2: A cablare<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 5.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR |

**Avviso**

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.