

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	HS 66x8
인터페이스에 적합함	RS 232

연결

연결 1	
연결부 종류	RJ41
연결 2	
연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	9 핀
버전	액시얼
연결 3	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	삽입형
유형	암
핀 개수	2 핀
버전	액시얼
케이블 특성	
와이어 개수	6 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 직경(외경)	6 mm
케이블 길이	2,000 mm
덮개 재료	TPU
드래그 체인 적합성	아니요

기술 데이터

순중량	126 g
-----	-------

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


전기 연결

연결 1

연결부 종류	RJ41
--------	------

핀 핀 지정

1	케이블 ID
2	+5V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




연결 2

연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	9 핀
버전	액시얼

전기 연결

핀	핀 지정
1	실드
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	삼입형
유형	암
핀 개수	2 핀
버전	액시얼