

技术数据表

互连电缆

配件编号: 50035867

CB-D9-10000-5GF/GM

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

电气数据

性能数据	
工作电压	30 V AC/DC

连接

连接1	
类型	Sub-D
圆接头, LED	否
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	Sub-D
类型	插头
引脚数	9 个引脚
规格	直形
电缆性质	
导线数量	5 个
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
电缆长度	10,000 mm
拖链适用性	否

机械参数

净重	332 g
----	-------

操作和显示

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

电气连接

连接1

类型	Sub-D
圆接头, LED	否
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

类型	Sub-D
类型	插头
引脚数	9 个引脚
规格	直形