


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	male
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Kabeleigenschappen

Aantal aders	5 St.
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabellengte	5.000 mm
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Nettogewicht	194 g
--------------	-------

Bediening en display

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	male
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal