

Scheda tecnica dati


Cavo adattatore

Cod. art.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per interfaccia	Ethernet
------------------------	----------

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ45
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 3.0 Standard-A

Dati meccanici

Peso netto	47 g
------------	------

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 40 °C
-------------------------------------	-------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 20
Omologazioni	FCC
	RoHS

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85176200
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ45
----------------------	------

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 3.0 Standard-A