

기술 데이터 시트

고정 부품

품목 번호: 50112215

BT-GS6X.L

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

포함됨	그러브 나사 M2x8 1개
적합한 제품 그룹	스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상:	시리즈 61/63 센서

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	11 mm x 9 mm x 59 mm
금속 고정 부품 규격 표시	양극 산화처리된 알루미늄
순증량	12 g
하우징 색상	흑색
고정 부품 버전	설치판
고정 방식, 시스템 측	나사 조립 가능
	통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측	나사 조립 가능
	슬롯 마운팅
고정 부품 종류	고정형
고정 부품 재료	금속
진동 감소	아니요

분류

HS 번호	73269098
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

