

技術データシート

接続ユニット

製品番号: 50136698

NTS 2



写真と異なる場合があります

## 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- アクセサリ

## 仕様書

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	クランプ

## 機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	102 mm x 42 mm x 228 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	ABS
正味重量	365 g
筐体色	黒色

## 操作と表示

表示の種類	LED表示
	音響的

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 60 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 70 °C

## 認証


保護等級	IP 40
保護等級	II

## 分類

関税分類番号	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



## 電気的接続

### コネクタ 1

機能	イネーブル出力
	信号入力
	警告の入力
コネクタの種類	電力供給
極数	クランプ
	6-極

## 電氣的接続

クランプ	割り当て
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	アウトプット 警告
6	OUT V

## アクセサリ

### 電源ユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	50110748	NT 24-24W	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 24 V DC、1 A 入力: 110..240 V AC、50..60 Hz

#### 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトではアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。