Hoja técnica
Transponder
Código: 50109232
TFM 05 2210.210



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Notas
- Para más información

Derechos a modificación técnica reservados

Datos técnicos

Datos básicos

Serie	TFM
Apropiado para	RFM
Chip	I-CodeSLI
Frecuencia de trabajo	13,56 MHz

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tamaño de memoria	112 B
Bloque de memoria	28 Unidad(es)

Certificaciones

Sistema de normas vigentes	ISO 15693

Datos mecánicos

Diseño	Etiqueta
Dimensiones (An x Al x L)	50 mm x 50 mm
Material de carcasa	Metal
Peso neto	2 g

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 85 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 100 °C

Certificaciones

Índice de protección	IP 67

Clasificación

Número de arancel	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ECLASS 15.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Notas

¡Atención al uso conforme!

- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.

Derechos a modificación técnica reservados

Para más información

- Es posible que el alcance se vea notablemente reducido por la presencia de metal en el campo de lectura.

Derechos a modificación técnica reservados