

Hoja técnica

Fotocélula bifurcada

Código: 50119710

GS 754B/D24-98-S12

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	754
Aplicación	Detección de láminas > 0,1 mm Detección de objetos transparentes

Versión especial

Versión especial	Entrada de Teach
------------------	------------------

Datos ópticos

Longitud del campo de medición	25 mm
Fuente de luz	LED, Infrarrojo

Datos de medición

Resolución del sistema	a: 0,1 mm (modo 1 ... 5)
	b: 0,014 mm (modo 7)

Datos eléctricos

Circuito de protección	Protección contra cortocircuito
	Protección contra polarización inversa
	Protección contra sobretensiones

Datos de potencia

Tensión de alimentación U_B	10 ... 30 V, CC
-------------------------------	-----------------

Entradas/salidas seleccionables

Entrada/salida 1

Función	Salida / entrada de Teach, conmutable
---------	---------------------------------------

Interfaz

Tipo	RS 232
------	--------

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Material	Metal
Número de polos	5 polos

Datos mecánicos

Ancho de boca	98 mm
Profundidad de boca	42 mm
Dimensiones (An x Al x L)	20,4 mm x 157 mm x 91 mm
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica	Plástico / PMMA
Peso neto	290 g

Operación e Indicación

Tipo de configuración/parametrización	Software
---------------------------------------	----------

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén	-30 ... 60 °C

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
Clase de seguridad	III
Certificaciones	c UL US
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2

Clasificación


Número de arancel	85365019
ECLASS 5.1.4	27270909
ECLASS 8.0	27270909
ECLASS 9.0	27270909
ECLASS 10.0	27270909
ECLASS 11.0	27270909
ECLASS 12.0	27270909
ECLASS 13.0	27270909
ECLASS 14.0	27270909
ETIM 5.0	EC002720
ETIM 6.0	EC002720
ETIM 7.0	EC002720
ETIM 8.0	EC002720
ETIM 9.0	EC002720

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A

Pin	Asignación de pines	Color de conductor
1	+10...30 V CC	Marrón
2	I/O 1	Blanco
3	GND	Azul
4	TXD	Negro
5	FE	Gris



Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Verde, luz continua	Disponible
	Verde, parpadeante	Perturbación

Notas

¡Atención al uso conforme!

	<ul style="list-style-type: none"> ⌘ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas. ⌘ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas. ⌘ Emplee el producto para el uso conforme definido.
--	--

Accesorios

Sistema de conexión - Cables de conexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	Cable de conexión	Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 5 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PVC

Nota

	<ul style="list-style-type: none"> ⌘ Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.
--	---