

## 技术数据表

## 超声波传感器

配件编号: 50108997

DB 18 UP.1-40,2500

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

## 技术参数

## 基础数据

系列	18
物理学原理	超声波

## 光学数据

## 连接

连接1	
类型	带接头电缆
电缆长度	2,500 mm
螺纹规格	M8
材料	金属
引脚数	3 个引脚

## 机械参数

结构	圆柱形
螺纹规格	M18 x 1 mm
尺寸 (Ø x L)	18 mm x 40 mm
外壳材料	金属
金属外壳	镀镍黄铜
净重	30 g

## 认证

防护等级	IP 65
------	-------

## 分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272801
ECLASS 8.0	27272801
ECLASS 9.0	27272890
ECLASS 10.0	27272801
ECLASS 11.0	27272801
ECLASS 12.0	27272801
ECLASS 13.0	27272801
ECLASS 14.0	27272801
ETIM 5.0	EC001847
ETIM 6.0	EC001847
ETIM 7.0	EC001847
ETIM 8.0	EC001847
ETIM 9.0	EC001847

## 电气连接

## 连接1

类型	带接头电缆
电缆长度	2,500 mm
螺纹规格	M8
材料	金属
引脚数	3 个引脚
规格	直形