

技术数据表

柱镜

配件编号: 549783

UMC-1900-S2

内容

- 技术参数



图片可能不同

技术参数

基础数据	
系列	UMC
包含	地面安装固定组件
适合	MLC 500,MLC 300安全光幕
类型，圆柱和反射镜	安全光幕的偏转镜

功能	
功能	可调节，3个方向
	安全光幕射束偏转用连续镜面
	易轴向调节
	机械冲击后用专用弹簧元件自动复位
	玻璃镜配有挤制铝框

机械参数	
尺寸（宽 x 高 x 长）	160 mm x 1,960 mm x 149 mm
外壳材料	金属
金属外壳	铝
净重	7,940 g
外壳颜色	黄色，RAL 1021
	黑色，RAL 9005
紧固类型	安装底板
	落地安装
机械复位功能	是
配件的外部安装	后部
镜长	1,870 mm

分类	
税率编号	76042990
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467