

Hoja técnica

Pieza de fijación

Código: 50112215

BT-GS6X.L

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos	
Incluye	1 pasador roscado M2x8
Apropiado para el grupo de productos	Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para	Sensores de la serie 61/63

Datos mecánicos	
Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	11 mm x 9 mm x 59 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal	Aluminio anodizado
Peso neto	12 g
Color de carcasa	Negro
Versión de la pieza de fijación	Placa de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema	Enroscable
	Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo	Enroscable
	Montaje en ranura
Tipo de pieza de fijación	Rígido
Material de la pieza de fijación	Metal
Amortiguación de vibraciones	No

Clasificación	
Número de arancel	73269098
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

