

Folha de dados técnicos

Desbloqueio de fuga remoto

N.º do art.: 50149363

AC-L250-RPB-C01

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos	
Adequado para	Chaves de segurança com trava L250
Parâmetros característicos	
MTTF	20 anos
Dados mecânicos	
Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	30 mm x 90 mm x 66 mm
Peso líquido	823 g
Cor da carcaça	Branco
	Vermelho
Vida útil mecânica	20.000 ciclos de atuação
Frequência de acionamento máx.	600 por hora
Comprimento do cabo de acionamento	5 m
Dados do ambiente	
Temperatura ambiente, operação	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 75 °C

Classificação	
Número da pauta aduaneira	90318020
ECLASS 5.1.4	27272691
ECLASS 8.0	27279225
ECLASS 9.0	27272692
ECLASS 10.0	27272692
ECLASS 11.0	27272692
ECLASS 12.0	27272692
ECLASS 13.0	27272692
ECLASS 14.0	27272692
ECLASS 15.0	27272692
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

