

## Technisch gegevensblad Montagesysteem

Art.-nr.: 50119330

BTU 900M-D14

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| omvat                      | 2 st. bout M4 x 20              |
|                            | 2 st. bout M4 x 25              |
|                            | 2 st. onderlegging elk Ø 4,3 mm |
| Geschikt voor productgroep | Stationaire barcodelezers       |
| Geschikt voor              | Barcodelezer serie BCL 92       |
|                            | Reflector (M)TKS 30x50          |
|                            | Reflector (M)TKS 40x60          |
|                            | Reflector TKS 50x50             |
|                            | Sensoren uit de serie 46C       |

### Mechanische gegevens

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium              |
|                                             | Staal, verzinkt        |
| Nettogewicht                                | 72 g                   |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel        | Montagesysteem         |
| Type bevestiging, installatiezijde          | Plaatklembestiging     |
|                                             | voor ronde stang 14 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde             | schroefbaar            |
| Type bevestigingsonderdeel                  | draaibaar 360°         |
|                                             | klembaar               |
|                                             | zwenkbaar              |
| Materiaal bevestigingsonderdelen            | Metaal                 |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ECLASS 16.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |
| UNSPSC 26.08       | 31242100 |