

Karta danych technicznych


Kabel adaptera

Nr art.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu Ethernet

Interfejs

Ethernet

Prędkość transmisji 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

Przylącze

Liczba przylączy 2 Piece(s)

Przylącze 1

Rodzaj przylącza RJ45

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza USB

Typ wtyczki USB 3.0 Standard-A

Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Masa netto 47 g

Kolor obudowy Biały

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C

Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 20

Dopuszczenia FCC

RoHS

Oprogramowanie

Wymagania systemowe Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85176200

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ECLASS 13.0 27060313

ECLASS 14.0 27060313

ECLASS 15.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza RJ45

Przylącze 2

Rodzaj przylącza USB

Typ wtyczki USB 3.0 Standard-A