

Karta danych technicznych

Wtyczka do wbudowania

Nr art.: 50145962

AC-PLM-19

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M23
Materiał	Metal
Liczba pinów	19 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Właściwości przewodu

Liczba żył	19 Piece(s)
------------	-------------

Dane mechaniczne

Masa netto	55 g
------------	------

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia w miejscu prze- chowywania	-25 ... 80 °C

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 67
	IP 69K

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach




Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M23
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	19 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy

Przylącze elektryczne

Pin	Kolor żyły
1	Biały
2	brązowy
3	zielony
4	żółty
5	szary
6	różowy
7	niebieski
8	czerwony
9	czarny
10	fioletowy
11	szary/różowy
12	czerwony / niebieski
13	biały/zielony
14	brązowy/zielony
15	biały/żółty
16	żółty/brązowy
17	biały/szary
18	szary/brązowy
19	biały/różowy



Przylącze 2

Rodzaj przylącza


otwarty koniec

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przylączeniowe

Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Kabel przylączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Kabel przylączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 10.000 mm Materiał płaszczka: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Kabel przylączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 15.000 mm Materiał płaszczka: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Kabel przylączeniowy	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 20.000 mm Materiał płaszczka: PUR

Akcesoria

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, kątowny, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, kątowny, female, Z kodowaniem A, 19 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 10.000 mm Materiał płaszczka: PUR

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.