

Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50136698

NTS 2



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria

Dane techniczne

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przyłącza	Zaciski

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	102 mm x 42 mm x 228 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	ABS
Masa netto	365 g
Kolor obudowy	czarny

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	akustyczny
	Wskaźnik LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-30 ... 70 °C

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 40
Klasa ochrony	II

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Sygnał IN
	Wejście ostrzegawcze
	Wyjście aktywujące
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Liczba pinów	6 -pin

Przylącze elektryczne

Zaciski	Przypisanie
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

Akcesoria

Zasilacze

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50110748	NT 24-24W	Zasilacz	Rodzaj zasilacza: Zasilacz wtykowy Wyjście: 24 V DC, 1 A Wejście: 110..240 V AC, 50..60 Hz

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.