

Karta danych technicznych

Odbijające lustro

Nr art.: 50144969

US AMS 02

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	AMS 100i
Typ, kolumny i lustro	Powierzchniowe lustro odbijające

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	156 mm x 86 mm x 217 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu	Stal, ocynkowana
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	Otworki podłużne
	przykręcany
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	Zagłębienia
	Otworki gwintowane
	przykręcany

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	83024900
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

