

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50115050

K-DS M12A-MA-8P-3m-S-PUR

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Aplicación	Resistente a los aceites y lubricantes
------------	--

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de trabajo	30 V CA/CC
--------------------	------------

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
------------------	------------------

Tamaño de rosca	M12
-----------------	-----

Tipo	Conector hembra
------	-----------------

Número de polos	8 polos
-----------------	---------

Codificación	Codificación A
--------------	----------------

Versión	Axial
---------	-------

Conector redondo, LED	No
-----------------------	----

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
------------------	------------------

Número de polos	10 polos
-----------------	----------

6 polos
---------

#### Propiedades de cable

Número de conductores	8 Unidad(es)
-----------------------	--------------

Color de cubierta	Gris
-------------------	------

Apantallado	Sí
-------------	----

Versión de cable	Cable de interconexión
------------------	------------------------

Longitud de cable	3.000 mm
-------------------	----------

Material de cubierta	PUR
----------------------	-----

Aptitud para cadena de arrastre	No
---------------------------------	----

### Datos mecánicos

Peso neto	149 g
-----------	-------

### Operación e Indicación

#### Clasificación

Número de arancel	85444290
-------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 15.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 16.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC 26.08	26121604
--------------	----------

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
------------------	------------------

Tamaño de rosca	M12
-----------------	-----

Tipo	Conector hembra
------	-----------------

Número de polos	8 polos
-----------------	---------

Codificación	Codificación A
--------------	----------------

Versión	Axial
---------	-------

Conector redondo, LED	No
-----------------------	----

### Conexión 2

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
------------------	------------------

Número de polos	10 polos
-----------------	----------

6 polos
---------