

## Teknisk datablad

## Montagesystem

Art. nr.: 50119330

BTU 900M-D14

### Indhold

- Tekniske data



Illustrationen kan afvige

## Tekniske data

### Basisdata

indeholder	2 stk. skrue M4 x 20
	2 stk. skrue M4 x 25
	2 stk. underlagsskive, begge med Ø 4,3 mm
Egnet til	Reflektor (M)TKS 30x50
	Reflektor (M)TKS 40x60
	Reflektor TKS 50x50
	Sensorer fra 46C-serien
	Stregkodelæser serie BCL 92

### Mekaniske data

Standardbetegnelse fastgørelsesdel metal	Aluminium
	Stål, forzinket
Fastgørelsesdelens udførelse	Montagesystem
Fastgørelsestype, på anlægget	Pladefastgørelse
	til rundstang 14 mm
Fastgørelsestype, på enheden	kan skrues
Type fastgørelsesdel	drejelig
	drejelig 360°
	kan klemmes
Materiale fastgørelsesdel	Metal
ITEM-kompatibel	Nej

### Klassifikation

Toldtarifnummer	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015