

## Teknik veri sayfası

### Montaj sistemi

Ürün no.: 50119331

BTU 900M-D12

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Temel veriler

İçeriği	2 adet vida M4 x 20
	2 adet vida M4 x 25
	her biri 4,3 mm çapında 2 adet altlık pulu
Bunlar için uygundur:	Barkod okuyucusu seri BCL 92
	Barkod okuyucusu seri BCL 95
	Reflektör (M)TKS 30x50
	Reflektör (M)TKS 40x60
	Reflektör TKS 50x50
	Seri 46C sensörleri

### Mekanik bilgiler

Metal montaj ünitesinin standart adı	Alüminyum
	Çelik, galvanize
Montaj ünitesinin uygulanması	Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Sac sıkma montaj braket
	yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	vidalanabilir
Montaj ünitesi türü	360° döner
	çevrilebilir
	kelepçelenebilir
Malzeme montaj ünitesi	Metal
ÖGE ile uyumludur	Hayır

### Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

