

Scheda tecnica dati

Kit sensori di sicurezza ricevitore

Cod. art.: 426662

MLC510R30-1800-UDC-2100-S2




Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Trasmettitori adatti
- Accessori



Kit costituito da

	Numero	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	1	68001318	MLC510R30-1800	Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza	Pacchetto di funzioni: Basic Risoluzione: 30 mm Altezza del campo protetto: 1.800 mm Tempo di risposta: 17 ms Collegamento: Connettore circolare, M12, Metallo, 5 poli
	1	549867	UDC-2100-S2	Colonna di fissaggio	Funzioni: Regolabile, 3 direzioni, Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio Altezza colonna senza base: 2.100 mm

Dati tecnici

Dati di base

Serie	MLC-UDC
Tipo di dispositivo	Ricevitore
Applicazione	Protezione delle mani

Funzioni

Pacchetto di funzioni	Basic
-----------------------	-------

Grandezze caratteristiche

Tipo	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	7,73E-09 per ora
Durata di utilizzo T _M	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

Dati del campo protetto

Risoluzione	30 mm
Altezza del campo protetto	1.800 mm


Dati meccanici

Peso netto	7.565 g
------------	---------

Classificazione


Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

Trasmettitori adatti

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	426661	MLC500T30-1800-UDC-2100-S2	Kit sensori di sicurezza trasmettitore	Risoluzione: 30 mm Altezza del campo protetto: 1.800 mm Portata: 0 ... 10 m

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.