

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50115022

Reflexfolie 914x914mm-H

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Modèle spécial

Modèle spécial	Chauffage
----------------	-----------

Données électriques

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N	230 ... 230 V, CA
------------------------------	-------------------

Données temps de réaction

Fréquence comme plage	50 ... 50 Hz
-----------------------	--------------

Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
-------	---------------

Indépendant de la direction	Non
-----------------------------	-----

Surface réfléchissante, hauteur	914 mm
---------------------------------	--------

Surface réfléchissante, largeur	914 mm
---------------------------------	--------

Matériau du support	Composite en aluminium
---------------------	------------------------

Poids net	13.700 g
-----------	----------

Type de fixation	Fixation traversante
------------------	----------------------

	Plaque de montage
--	-------------------

Classification

Numéro de tarif douanier	85168080
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279203
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279203
------------	----------

ECLASS 9.0	27273601
------------	----------

ECLASS 10.0	27273601
-------------	----------

ECLASS 11.0	27273601
-------------	----------

ECLASS 12.0	27273601
-------------	----------

ECLASS 13.0	27273601
-------------	----------

ECLASS 14.0	27273601
-------------	----------

ECLASS 15.0	27273601
-------------	----------

ECLASS 16.0	27273601
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002467
----------	----------

ETIM 6.0	EC002467
----------	----------

ETIM 7.0	EC002467
----------	----------

ETIM 8.0	EC002467
----------	----------

ETIM 9.0	EC002467
----------	----------

ETIM 10.0	EC002467
-----------	----------

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-30 ... 70 °C
--------------------------------------	---------------