

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50112142

TK BR 53

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Domaine d'application Alimentaire

Données mécaniques

Forme Rectangulaire

Taille des prismes triples 0,3 mm

Cote de montage, largeur 14 mm

Cote de montage, hauteur 36 mm

Cote de montage, épaisseur 20,3 mm

Surface réfléchissante, hauteur 10 mm

Surface réfléchissante, largeur 29 mm

Matériau du réflecteur Plastique

Matériau du support Inox

Changeant la polarité Oui

Désignation chimique, matériau du réflecteur Inox

Structure de surface active Micro-prisme triple

Poids net 50 g

Type de fixation Ajustement de boîtier

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement -30 ... 70 °C

Certifications

Indice de protection IP 67

IP 69K

Classification

Numéro de tarif douanier 73269098

ECLASS 5.1.4 27279203

ECLASS 8.0 27279203

ECLASS 9.0 27273601

ECLASS 10.0 27273601

ECLASS 11.0 27273601

ECLASS 12.0 27273601

ECLASS 13.0 27273601

ECLASS 14.0 27273601

ECLASS 15.0 27273601

ECLASS 16.0 27273601

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

ETIM 8.0 EC002467

ETIM 9.0 EC002467

ETIM 10.0 EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

