

**Fiche technique**  
**Pièce de serrage**  
Art. n°: 50111500  
MC 012K-LS

**Contenu**

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cylindriques |
| Adapté pour                    | Capteurs de forme M12                |
|                                | Capteurs de la série 212             |
|                                | Capteurs de la série 412             |

### Données mécaniques

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Diamètre intérieur                                     | 12 mm                |
| Désignation chimique des pièces de fixation, plastique | Polyamide (PA 66)    |
| Poids net                                              | 19 g                 |
| Modèle de pièce de fixation                            | Fixation par serrage |
| Type de fixation, côté installation                    | Fixation traversante |
| Type de fixation, côté appareil                        | Serrable avec butée  |
| Type de pièce de fixation                              | Rigide               |
| Matériau de la pièce de fixation                       | Plastique            |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 80 °C |
|--------------------------------------|-------------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ECLASS 16.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |