

기술 데이터 시트

모듈형 연결 유닛

품목 번호: 50114369

MA 100

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MA 100
적합한 적용 대상:	BCL 300i BCL 301i

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 U_B	18 ... 30 V, DC

인터페이스

종류	RS 232, RS 485
----	----------------

연결

연결	1 개수
연결 1	
기능	BUS IN BUS OUT PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 장치와 연결 전원 공급
연결부 종류	단자
핀 개수	19 핀

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	128.8 mm x 47.4 mm x 181 mm
하우징 재료	플라스틱
순중량	380 g
하우징 색상	적색

인증

보호 등급	IP 54
보호 등급	III
인증	c UL US

분류

HS 번호	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

전기 연결

연결 1

기능	BUS IN BUS OUT PWR / SW IN / OUT 데이터 인터페이스 장치와 연결 전원 공급
연결부 종류	단자
핀 개수	19 핀

단자

할당


1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

전기 연결

단자	할당
12	CTS/RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

액세서리

연결 기술 - 어댑터

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50110240	KB 500-3000-Y	어댑터 케이블	인터페이스에 적합함: RS 485 케이블 길이: 3,000 mm

참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.