

Fiche technique

Adaptateur

Art. n°: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Accessoires



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données électriques

Données de puissance

Tension de fonctionnement	50 V CA / 60 V CC max.
---------------------------	------------------------

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
-------------------	-----------------

Taille du filetage	M8
--------------------	----

Type	Prise femelle
------	---------------

Nombre de pôles	4 pôles
-----------------	---------

Modèle	Axiale
--------	--------

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
-------------------	-----------------

Taille du filetage	M8
--------------------	----

Type	Prise mâle
------	------------

Nombre de pôles	3 pôles
-----------------	---------

Modèle	Axiale
--------	--------

Propriétés du câble

Blindé	Non
--------	-----

Données mécaniques

Ouverture de clé	9 mm
------------------	------

Poids net	9 g
-----------	-----

Matériau	PUR
----------	-----

Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440104
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 16.0	27440106
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC002498
----------	----------

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
-------------------	-----------------

Taille du filetage	M8
--------------------	----

Type	Prise femelle
------	---------------

Nombre de pôles	4 pôles
-----------------	---------

Modèle	Axiale
--------	--------

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
-------------------	-----------------


Taille du filetage	M8
--------------------	----

Type	Prise mâle
------	------------

Nombre de pôles	3 pôles
-----------------	---------

Modèle	Axiale
--------	--------

Schémas de connexions



Accessoires

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50132266	TT-Set 0,6-13	Outil	Type: Clé dynamométrique Ouverture de clé: 13 mm Couple: 0,6 N·m Matériau: Plastique, Inox Température ambiante: -40 ... 120 °C

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.