

Scheda tecnica dati

Spina da pannello

Cod. art.: 50145962

AC-PLM-19

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M23
Materiale	Metallo
Numero di poli	19 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	19 pezzo(i)
----------------------	-------------

Dati meccanici

Peso netto	55 g
------------	------

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 80 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-25 ... 80 °C

Certificazioni


Grado di protezione	IP 67
	IP 69K

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ECLASS 16.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico


Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M23
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	19 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento elettrico

Leuze

Pin	Colore del conduttore
1	Bianco
2	Marrone
3	Verde
4	Giallo
5	Grigio
6	Rosa
7	Blu
8	Rosso
9	Nero
10	Viola
11	grigio / rosa
12	Rosso / blu
13	bianco / verde
14	marrone / verde
15	bianco / giallo
16	giallo / marrone
17	bianco / grigio
18	grigio / marrone
19	bianco / rosa



Collegamento 2


Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 15.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 20.000 mm Materiale della guaina: PUR

Accessori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Angolare, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Angolare, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.